



713-043V91CG / 713-043V91




Πολυθρόνα Ανύψωσης





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX 1/2

PART NO.	PARTS	QTY
(2)		X1
(4)		X1
(5)		X1

BOX 2/2

PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(3) LR		X1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Μόνο για οικιακή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε επίπεδο δάπεδο.
- Μακριά από ανοιχτές φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν τη συναρμολόγηση:

- Ετοιμάστε έναν καθαρό και στεγνό χώρο συναρμολόγησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι κατεστραμμένο.
- Ελέγξτε ότι δεν λείπουν εξαρτήματα.

Συντήρηση:

- Καθαρίστε με μαλακό πανί.
- Ελέγχετε τακτικά το κάθισμα.

Συνθήκες αποθήκευσης:



- Το ύφασμα πρέπει να αποθηκεύεται τελείως στεγνό, σε καθαρό και ξηρό μέρος, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μούχλας.


Προσοχή σε κινδύνους σύνθλιψης και κοπής κατά τη συναρμολόγηση.



Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ζημιών λόγω κακής εγκατάστασης ή φθοράς από τις καιρικές συνθήκες.

Εάν το κάθισμα διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες λειτουργίες, μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει αυτά τα εξαρτήματα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

115V | 230V

Μοντέλο:

YH-A290018-A | YH-A290018-A

Τάση εισόδου:

100–240 V | 100–240 V

Συχνότητα AC εισόδου:

50–60 Hz | 50–60 Hz

Τάση εξόδου:

29 V | 29 V

Ρεύμα εξόδου:

1.8 A | 1.8 A

Ισχύς εξόδου:

52.2 W | 52.2 W

Μέση ενεργή απόδοση:

88.21% | 88.43%

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%):

88.21% | 88.43%

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο:

0.041 W | 0.112 W